

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 1216/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260343 1216/07
GTIN	4045197979124
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Spanhoogte L_2	15 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Minimale voorboor-Ø D_{min}	18 mm
Instelhoek κ	93 graden
Halsbreedte L_4	12 mm
ISO-code houder	A1216M SDUCR/L07
Koplengte L_1	40,5 mm
Totale lengte L	150 mm
Plaatafmeting	7 mm
Middenverplaatsing L_3	11 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Nuttige diepte T	4,9 mm
Schacht-Ø D_s	16 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaijermet schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500