

Mitutoyo**Miniprocessor/printer DP-1 VA, Type: DP1VA****Bestelgegevens**

Bestelnummer	498701 DP1VA
GTIN	4946368728476
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Snelle, geluidsarme dataprinter. Grote, goed leesbare tekens. Tijdgestuurd inlezen van meetwaarden (timerfunctie). Gegevensregistratie tot 9999 waarden. Thermisch papier met langdurige stabiliteit. Uiterst compact. Start met één druk op de knop. Werkt op netvoeding via 6-V-adapter, accu of batterijen. Datalogger-functie met tijdstempel. Afdrukken en gegevensoverdracht gelijktijdig mogelijk. Compatibel met meetinstrumenten met Digimatic 2-formaat.

Af te drukken gegevens: meetwaarden; goedkeur- / afkeurwaarden, gegevenshoeveelheid, min.- / max.-waarde, bereik; gemiddelde, standaardafwijking, aantal uitschotexemplaren, uitschotpercentage, procesgeschiktheidsindex, histogram, ingreepcriteria; datum en tijd.

Toepassing:

Vastleggen, printen en statistisch evalueren van meetgegevens van kleine meetinstrumenten met Digimatic-interface.

Levering:

Inclusief 1 rol thermisch papier, draagriem en netadapter.

Accessoires:

Thermisch papier nr. 498710, voetschakelaar nr. 498780. Accu (4 st.) nr. 081570 maat LR6, batterijen (4 st.) nr. 081561 maat LR6.

Technische beschrijving

Energievoorziening	Accuvoeding
Aansluiting	Digimatic-interface
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Producttype	Dataprinter

Accessoires

Thermisch registerpapier, set 5-delig, voor nr. 498700 Type VR	498710 VR
NiMH-accucellenset, oplaadbaar Internationaal type LR6	081570 LR6
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081561 LR6
Voetschakelaar voor randapparatuur voor gegevensoverdracht	498780