



Momentschroevendraaier zonder schaal, ESD, Maximaal draaimoment: 120cNm



Bestelgegevens

Bestelnummer	659954 120
GTIN	4013288179487
Artikelklasse	63F

Omschrijving

Uitvoering:

Kraftform-handgreep waarmee het vereiste draaimoment moeiteloos wordt overgebracht. Met **Rapidaptor**-snelwisselopname voor 1/4 inch bits met C 6,3- en E 6,3-schacht.

Draaimomentinstelling met behulp van een draaimomenttester (nr. 654300 – 654460) en een 6-kant-sleutel SW7 (resp. SW10 bij maat 600). **De schroevendraaiers zijn vooraf in de fabriek op de meest voorkomende draaimomentwaarde ingesteld.**

Gereedschapshandvat van antistatische kunststof, **ESD-veilig**.

Functie:

bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier duidelijk horen en voelbaar. Het losdraaimoment is niet begrensd.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Rapidaptor vrijloop-bithouder verkrijgbaar in onze eShop (nr. 675035 gr. F 6,3).

Technische beschrijving

Ingesteld draaimoment	0,3 Nm
1 Slag (360°) komt overeen met	10 cNm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±6 %
Draaimomentbereik	30 - 120 cNm

maximaal draaimoment	120 cNm
Draaimomentbereik	0,3 - 1,2 Nm
Bithouder	D 6,3
Bithouder	F 6,3
Aansluitingsvorm	Bitopname 1/4 inch
Totale lengte L	155 mm
Verstelbaarheid activeringswaarde	vooraf ingesteld
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Meetmethode	Draaimoment
Norm	DIN EN ISO 6789
Aflezingsomschakelbaar	cNm
Instelling van de activeringswaarde	zonder instelschaal (tester nodig)
Feedback	ontkoppeld
Gewicht	122 g
Kalibratie	O6
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Meettechniek	Mechanisch
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Fabrikantnummer	7400 ESD pre-set, 105 mm
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Vast ingesteld draaimoment	nee
Producttype	momentschroevendraaier

Dienstverlening

Kalibratie en instelling Momentschroevendraaier zonder schaal maximaal draaimoment 0,04-20 Nm

020170 0,04-20

