

**Laag model schoen zwart/grijs MILES Low ESD, S3, EU-schoenmaat: 40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	092257 40
GTIN	4030839209691
Artikelklasse	09P

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste veiligheidsschoen MILES met innovatieve dempingstechnologie.

- **Bovenmateriaal van rundleer en gehydrofobeerd nubuckleer.**
- **Ademende textielvoering.**
- **Gesloten en gevoerde tong.**
- **Inlegzool voor het hele schoenoppervlak ESD PRO black.**
- **ESD-geleidende softvlies-binnenzool met geïntegreerde uitsparingen.**
- **TPU/PU-zool WELLMAXX, antislip.**
- **Slijtvaste neusbescherming.**
- **Zoolkern van Infinergy® van BASF voor demping over het hele oppervlak.**
- **ESD-uitrusting.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Eigenschap van zool: Reboundzool

Veiligheidsklasse: S3

Materiaal teenbeschermkap: Composiet

Doorloopzekerheid: Staal

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Technische beschrijving

Veiligheidsklasse	S3
EU-schoenmaat	40
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Serie	MILES
Doorloopzekerheid	Staal
Materiaal teenbeschermpak	Composiet
Geslacht	Heren
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Eigenschap van zool	Reboundzool
Producttype	Laag model veiligheidsschoen