

**ELTEN****Hoge veterschoen zwart/grijs MILES Mid ESD, S3, EU-schoenmaat: 45****Bestelgegevens**

Bestelnummer	092258 45
GTIN	4030839210055
Artikelklasse	09P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Robuuste veiligheidsschoen MILES met innovatieve dempingstechnologie.

- **Bovenmateriaal van rundleer en gehydrofobeerd nubuckleer.**
- **Ademende textielvoering.**
- **Gesloten en gevoerde tong.**
- **Inlegzool voor het hele schoenoppervlak ESD PRO black.**
- **ESD-geleidende softvlies-binnenzool met geïntegreerde uitsparingen.**
- **TPU/PU-zool WELLMAXX, antislip.**
- **Slijtvaste neusbescherming.**
- **Zoalkern van Infinergy® van BASF voor demping over het hele oppervlak.**
- **ESD-uitrusting.**

**Norm:**

Robuuste veiligheidsschoen MILES met innovatieve dempingstechnologie.

- **Bovenmateriaal van rundleer en gehydrofobeerd nubuckleer.**
- **Ademende textielvoering.**
- **Gesloten en gevoerde tong.**
- **Inlegzool voor het hele schoenoppervlak ESD PRO black.**
- **ESD-geleidende softvlies-binnenzool met geïntegreerde uitsparingen.**
- **TPU/PU-zool WELLMAXX, antislip.**
- **Slijtvaste neusbescherming.**
- **Zoalkern van Infinergy® van BASF voor demping over het hele oppervlak.**

**· ESD-uitrusting.****Norm:**

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Eigenschap van zool: Reboundzool

Veiligheidsklasse: S3

Materiaal teenbeschermpak: Composiet

Doorloopzekerheid: Staal

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

---

**Technische beschrijving**

Materiaal teenbeschermpak	Composiet
Veiligheidsklasse	S3
EU-schoenmaat	45
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Doorloopzekerheid	Staal
Serie	MILES
Geslacht	Heren
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Eigenschap van zool	Reboundzool
Producttype	Veiligheidslaarzen