



Video-inspectiesysteem EVOcam II met led-hoekoptiek, Type: ECO2504



Bestelgegevens

Bestelnummer	491896 ECO2504
GTIN	2050001956859
Artikelklasse	49B

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale full-HD-microscop met uitstekende livevideobeeldkwaliteit voor de nauwkeurige vergroting van objecten. Diverse optionele breedveld- en precisieobjectieven maken een vergroting tot 300x met een constante beeldscherpte mogelijk.

- **Uitstekende full-HD-videobeelden (1080 p / 60 fps).**
- **Groot, optisch zoombereik van 30 : 1 met een groot aantal vergrotingsopties (tot 300x) en 12-voudige digitale zoom.**
- **Moeiteloos opslaan van beelden naar keuze op een extern medium (USB-stick) of via de optionele softwareoplossing (Vifox). Geïntegreerde USB3-interface.**
- **Hoogwaardige optiek met moderne digitale technologie.**
- **Snel en professioneel genereren van beelden voor betrouwbare resultaten.**
- **Geïntegreerd 8-punts-led-ringlicht.**
- **Hoogwaardige statiefvarianten voor precisie en stabiliteit.**
- **24 inch full-HD-monitor met HDMI-ingang.**

Meerassige zuilstandaard (zonder basisplaat), focusmodule.

Toepassing:

Video-inspectiesysteem voor goederenontvangst, productie en ontwikkeling. Groot livebeeld met nauwkeurige details voor langdurig gebruikte werkplekken en voor gelijktijdig bekijken door meerdere gebruikers.

Levering:

Inclusief full-HD-kleurenmonitor 24 inch, USB-stick.

Accessoires:

EVO Cam II bedieningsconsole nr. 491898, doorvallend led-licht, WiFi-transmitter-dongle en andere objectieven (0,45 × / 1,00 ×). Basisplaat nr. 491889.

Technische beschrijving

Statief	Zuilstatief
Vergroting (x-voudig) bij loodrecht zicht	28 - 151
Gewicht	35,5 kg
Werkafstand bij schuin zicht	35,5 mm
Resolutie livebeeld maximaal	1920×1080 px
Resolutie afzonderlijke opname maximaal	1920×1080 px
Vergroting (x-voudig) bij schuin zicht	19 - 105
Werkafstand bij loodrecht zicht	56,5 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Video-inspectiesysteem

Accessoires

EVOCam II bedieningsconsole Type ECX155	491898 ECX155
Basisplaat voor zuilstatief	491889