



## Hardheidsmeter Mikro-Vickers, Type: 401



### Bestelgegevens

Bestelnummer	495081 401
GTIN	
Artikelklasse	49G

### Omschrijving

#### Uitvoering:

De meetkrachtkeuze wordt met een bedieningspaneel geselecteerd, het testverloop vindt automatisch plaats. De **hardheidswaardeberekening** gebeurt direct door middel van elektronische meetmicroscop. 4 Objectieven tot 600x vergroting mogelijk. Dankzij de modulaire opbouw is naderhand uitbreiden tot een volautomatisch systeem mogelijk. Volautomatische revolverkop voor maximaal 6 posities (4 objectieven en 2 drukstiften).

#### Norm:

EN ISO 6507, EN ISO 6506, EN ISO 4545 und ASTM E-384.

#### Levering:

Bedrijfsklare basisuitrusting: diamantpiramide 136° inclusief ASTM. ISO-testcertificaat en verzendverpakking.

Handmatige kruistafel verplaatsing 25×25 mm, objectieven 10x en 50x.

#### Opmerking:

**Levering wordt apart berekend.** DAKS-kalibratie optioneel op locatie mogelijk. Uitvoering met geïntegreerde pc alsmede andere accessoires en hardheidsmeetmachines op aanvraag.

### Technische beschrijving

Geïntegreerde printer	ja
-----------------------	----

Lengte	525 mm
Aansluiting	USB
Testverloop	Vickers-Macro / Knoop
Bediening	met motor
Weergave	6,5 inch HD-kleurentouchscreen
Maximale proefstukbreedte	170 mm
Gewicht	75 kg
Hoofdbelasting meetkracht	0,01 - 2 kg
Aflezing	0,1 HV
Hoogte	688 mm
Breedte	323 mm
Voeding	220-240V / 50Hz
Weergave hardheidswaarde	5 digits
Maximale proefstukhoogte	125 mm
Energievoorziening	Netvoeding
geïntegreerde elektronische meetmicroscop	ja
Vergroting tot (x-voudig)	600
Aantal objectieven	4
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Producttype	Hardheidsmeter