



Hardheidsmeter Rockwell FENIX, Type: 200AR



Bestelgegevens

Bestelnummer	495071 200AR
GTIN	2050001957252
Artikelklasse	49G

Omschrijving

Uitvoering:

Rockwell-hardheidsmeter met zeer goede nauwkeurigheid. Stijf machineframe ook voor gebruik onder ruwe omstandigheden in de werkplaats. Ontwikkelen van meetbelasting per gewichtsbelastingssysteem. Geen stroomvoorziening nodig.

Norm:

DIN EN-ISO 6508 en ASTM E-18

Levering:

Hardheidsvergelijkingsplaatje HRC met raster. Bedrijfsklare basisuitrusting: Rockwell-conus 120°, oplegtafel vlak $\varnothing = 60$ mm. Inclusief verzendverpakking.

Opmerking:

Levering wordt apart berekend. Met betrekking tot de kalibratie van de noodzakelijke belastingsniveaus en methodes, neemt u contact op met uw adviseur. Overige accessoires, zoals prismasteunen, op aanvraag.

Technische beschrijving

Voorbelasting meetkracht	10 kg
Breedte	270 mm

Voeding	100 – 240 V / 50-60 Hz / 3A
Gewicht	122 kg
Aflezing	1 HR
Hoofdbelasting meetkracht	60, 100, 150 kg
Weergave	Analoge meetklok
Maximale proefstukhoogte	260 mm
Rockwell-schalen	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Lengte	550 mm
Testverloop	Rockwell
Maximale proefstukbreedte	150 mm
Bediening	handmatig
Hoogte	765 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Producttype	Hardheidsmeter