

Honeywell**Handschoenen, paar Polytril™, Handschoenmaat: 9****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094370 9
GTIN	3603835500058
Artikelklasse	09A

Omschrijving**Uitvoering:**

Polytril™. Handschoen met nitrillaag voor het werken met kleine onderdelen in vettige, vochtige en vuile omgevingen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	Polytril
DMF-vrij	nee
Grip bij olie	zeer goed
Tastgevoel	goed
Grip bij natheid	goed
Materiaal coating	nitril

Ademend	goed
Hittebescherming	niet aanwezig, n.v.t.
Pasvorm	zeer goed
Handschoenmaat	9
Serie	Polytril™
Handschoentype	Universele handschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
Kleding standaard	Oeko-Tex Standard 100
Inhoud	10
Handschoeneigenschap	Huidvriendelijk voor personen met een allergie
Handschoeneigenschap	DMF-vrij
EN 388	4121X
Dragermateriaal	Polyamide
Coating	Nitril
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Allround
Lengte	220 - 260 mm
Kleur	wit / grijs
Gewicht	36-50 g
Breitechnologie	13G
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	1
Producttype	Universele handschoenen