



NC-hogedruk-machinespanklem NC8, Type: 125LX



Bestelgegevens

Bestelnummer	360405 125LX
GTIN	2050002046986
Artikelklasse	34A

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte afmetingen: optimale verhouding spanbereik / totale lengte. Gewenste spandruk is **zonder gereedschap** vooraf instelbaar: **in 11 trappen:** bekbreedte 90 mm, **in 4 trappen:** bekbreedte 125/160/200 mm. Bijzonder stijve basisconstructie van GJS-60, **boven- en onderkant geslepen, paarsgewijze nauwkeurigheid 0,02 mm.**

Kenmerk:

Volledig gekapselde, onderhoudsarme en genitreerde spindel!

- **Verhoogde bedrijfszekerheid.**
- **Geoptimaliseerde spaanbescherming.**
- **Minimale reinigingswerkzaamheden.**

Toepassing:

Horizontaal of zijdelings inzetbaar, **omdat de zijvlakken met een nauwkeurigheid van -0,05mm zijn geslepen.**

Levering:

Inclusief 2 getrapte bekken (= standaard!), 1 handkruk, 4 spanklemstukken.

Accessoires:

- **Spanpennen nr. 360025 - 25 M10.**
- **Adapterplaten voor snelle wissel van bekken Xtric nr. 361293; 361294 gr. 125.**
- **Adapterplaten nr. 361297; 361298 gr. 125.**
- **Voorzetbekken nr. 361140 – 361151.**

Opmerking:

- **Afmeting/bekaansluiting NC 8 identiek met Allmatic TC / LC.**
- **NC 8 (nr. 360405) vervangt de producten LC (nr. 360500) en TC (nr. 360400).**

- De maten 125 MX en 125 LX worden met bekken nr. 361295 125 en nr. 361296 125 geleverd.

Technische beschrijving

Kleurcode voor bijpassende accessoires	NC8
t	144 mm
Gewicht	43 kg
m	278 mm
Dwarssleuf n H7	20 mm
Spankracht tot maximaal	40 kN
Type	125
Spanbereik b	0 - 314 mm
Bekhoogte h	39,5 mm
Lengte basisdeel a	530 mm
Hoogte basisdeel c $-0,02$	100 mm
Langssleuf l H7	20 mm
Spanbereik d	87 - 445 mm
r $\pm 0,015$	216 mm
Uitvoering	Nulpuntspansysteem
Totale lengte L	615 mm
Breedte tussenstuk B ₁ $-0,05$	126 mm
Aantal schroefdraden voor werkstukaanslag	7
Serie	NC8
Producttype	Machineklem

Accessoires

Draadafstrijkerset Type 125	360822 125
Getrapte bek, mobiel Voor bekbreedte 125 mm	361295 125

Getrapte bek vast Voor bekbreedte 125 mm

361296 125