



## Lagerinbouwassortiment in kunststof koffer



### Bestelgegevens

Bestelnummer	884000
GTIN	2050001004338
Artikelklasse	86H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Lichte en toch zeer robuuste aluminium slaghamers in combinatie met 33 extreem slagvaste slagringen voor lager-buiten-Ø van 26 – 110 mm resp. lager-binnen-Ø van 10 – 50 mm.  
Terugslagvrije hamer met nylon inzetstukken.  
Levering in kunststof koffer.

#### In één oogopslag:

- **Voor de lagermontage op de as of in de behuizing of op de as en in de behuizing tegelijkertijd.**
- **De binnen- en buitendiameters van de slagringen zijn exact afgestemd op de afmetingen van de wentellagers.**
- **Extreem schokbestendig materiaal voor een lange levensduur van de slagringen en slaghamers.**
- **De slagringen worden op de slaghamers gedrukt, zodat de slagringen niet zelfstandig kunnen loskomen.**
- **Ook geschikt voor het monteren van moffen, afdichtingen, poelies enz.**
- **Geschikt voor 222 verschillende wentellagermaten.**
- **simatool Fitting Tool FT-P is de ideale aanvulling voor het werken met persen en montagekrachten tot 5 ton.**
- **Snelle, nauwkeurige en veilige montage van lagers en afdichtingen.**
- **Slagringen zijn duidelijk gemarkeerd voor een snelle en eenvoudige selectie.**

- **Alle componenten uit de behuizing zijn verkrijgbaar als reserveonderdelen.**
- **Wentellagers hebben een aanzienlijk langere levensduur door de juiste montage.**
- **Dankzij de speciale DC-adapter van de FT-P kunnen de C-ringen van de simatool FT 33 ook op persen worden gebruikt.**

#### **Toepassing:**

Snel, nauwkeurig en betrouwbaar inbouwen van (wentel-)lagers door **gelijkmatige krachtoverbrenging** op de lagers. Ook geschikt voor het inbouwen van bussen, afdichtringen en poelies.

#### **Inhoud:**

3 Slaghulzen, Ø 25; 40; 60 mm.

1 Set slagringen binnen-Ø 10 mm (buiten-Ø 26; 30; 35 mm)

1 Set slagringen binnen-Ø 12 mm (buiten-Ø 28; 32; 37 mm)

1 Set slagringen binnen-Ø 15 mm (buiten-Ø 32; 35; 42 mm)

1 Set slagringen binnen-Ø 17 mm (buiten-Ø 35; 40; 47 mm)

1 Set slagringen binnen-Ø 20 mm (buiten-Ø 42; 47; 52 mm)

1 Set slagringen binnen-Ø 25 mm (buiten-Ø 47; 52; 62 mm)

1 Set slagringen binnen-Ø 30 mm (buiten-Ø 55; 62; 72 mm)

1 Set slagringen binnen-Ø 35 mm (buiten-Ø 62; 72; 80 mm)

1 Set slagringen binnen-Ø 40 mm (buiten-Ø 68; 80; 90 mm)

1 Set slagringen binnen-Ø 45 mm (buiten-Ø 75; 85; 100 mm)

1 Set slagringen binnen-Ø 50 mm (buiten-Ø 80; 90; 110 mm).

#### **Reservedeel:**

Reserve-slagringen nr. 884005.

## **Technische beschrijving**

Producttype

Slaghuls

## **Accessoires**

Reserveslagring Binnen-Ø / buiten-Ø A10/26 mm	884005 A10/26
Reserveslagring Binnen-Ø / buiten-Ø A10/30 mm	884005 A10/30
Reserveslagring Binnen-Ø / buiten-Ø A10/35 mm	884005 A10/35
Reserveslagring Binnen-Ø / buiten-Ø A12/28 mm	884005 A12/28
Reserveslagring Binnen-Ø / buiten-Ø A12/32 mm	884005 A12/32
Reserveslagring Binnen-Ø / buiten-Ø A12/37 mm	884005 A12/37
Reserveslagring Binnen-Ø / buiten-Ø A15/32 mm	884005 A15/32

Reserveslagring Binnen-Ø / buiten-Ø A15/35 mm	884005 A15/35
Reserveslagring Binnen-Ø / buiten-Ø A15/42 mm	884005 A15/42
Reserveslagring Binnen-Ø / buiten-Ø A17/35 mm	884005 A17/35
Reserveslagring Binnen-Ø / buiten-Ø A17/40 mm	884005 A17/40
Reserveslagring Binnen-Ø / buiten-Ø A17/47 mm	884005 A17/47
Reserveslagring Binnen-Ø / buiten-Ø B20/42 mm	884005 B20/42
Reserveslagring Binnen-Ø / buiten-Ø B20/47 mm	884005 B20/47
Reserveslagring Binnen-Ø / buiten-Ø B20/52 mm	884005 B20/52
Reserveslagring Binnen-Ø / buiten-Ø B25/47 mm	884005 B25/47
Reserveslagring Binnen-Ø / buiten-Ø B25/52 mm	884005 B25/52
Reserveslagring Binnen-Ø / buiten-Ø B25/62 mm	884005 B25/62
Reserveslagring Binnen-Ø / buiten-Ø B30/55 mm	884005 B30/55
Reserveslagring Binnen-Ø / buiten-Ø B30/62 mm	884005 B30/62
Reserveslagring Binnen-Ø / buiten-Ø B30/72 mm	884005 B30/72
Reserveslagring Binnen-Ø / buiten-Ø C35/62 mm	884005 C35/62
Reserveslagring Binnen-Ø / buiten-Ø C35/72 mm	884005 C35/72
Reserveslagring Binnen-Ø / buiten-Ø C35/80 mm	884005 C35/80
Reserveslagring Binnen-Ø / buiten-Ø C40/68 mm	884005 C40/68
Reserveslagring Binnen-Ø / buiten-Ø C40/80 mm	884005 C40/80
Reserveslagring Binnen-Ø / buiten-Ø C40/90 mm	884005 C40/90
Reserveslagring Binnen-Ø / buiten-Ø C45/75 mm	884005 C45/75
Reserveslagring Binnen-Ø / buiten-Ø C45/85 mm	884005 C45/85
Reserveslagring Binnen-Ø / buiten-Ø C45/100 mm	884005 C45/100
Reserveslagring Binnen-Ø / buiten-Ø C50/80 mm	884005 C50/80
Reserveslagring Binnen-Ø / buiten-Ø C50/90 mm	884005 C50/90
Reserveslagring Binnen-Ø / buiten-Ø C50/110 mm	884005 C50/110