



Hulptrekkers, los, Type: 0



Bestelgegevens

Bestelnummer	884700 0
GTIN	4021176075599
Artikelklasse	83U

Omschrijving

Uitvoering:

Scheider en trekker van hoogwaardig gereedschapsstaal.

Mestrekker: Met één snelspandrukspindel worden de halfringvormige mesbekken gelijkmatig gespannen. De wigvormige bekken worden daarbij tussen lager en zitting geperst.

Hulptrekker: In combinatie met de mestrekker wordt hiermee het losgemaakte lager van de zitting getrokken (hiertoe worden de trekbouten in de tapgaten van de mesbekken geschroefd).

Toepassing:

Voor het scheiden van strak aanliggende kogellagers, tandwielen, binnenringen enz. als er te weinig tussenruimte is voor normale trekkerhaken.

T.b.v.:

Mestrekker nr. 884600.

T.b.v.:

Trekker nr. 884600: 0

Technische beschrijving

Spandiepte	120 mm
Draadaansluiting	M10

Lengte trekbouten	180 mm
Producttype	ABZIEHVORRICHTUNG