



Binnentrekker-assortiment in KUKKO L-BOXX®, Type: 25C



Bestelgegevens

Bestelnummer	882500 25C
GTIN	4021176013218
Artikelklasse	83U

Omschrijving

Uitvoering:

Samengesteld uit binnentrekker en tegensteunen. **Binnentrekker** met 2-delige spanbekken en spreidstuk.

Tegensteun van hoogwaardig gereedschapsstaal, met stevige spindel, spanmoer en knevelgreep. Ingebouwd druklager voor gemakkelijke bediening van de tegensteunmoer (gr. 1 zonder druklager). De assortimenten worden geleverd in KUKKO L-BOXX® gr. 136.

Toepassing:

Voor probleemloos trekken van kogellagers enz. Perfecte grip, zodat ook strak op de bodem geplaatste kogellagers snel kunnen worden getrokken. (Voor het trekken wordt de spindel van de tegensteun op de wigspindel van de binnentrekker geschroefd.)

Inhoud:

resp. 1 binnentrekker 882600: Maat 1–7 en 10

resp. 1 tegensteun 882800: Maat 1; 2 en 4

Technische beschrijving

Gewicht inclusief koffer	15,2 kg
Voor boringen	12 - 110 mm

Producttype

Tweearmige trekker

Accessoires

Binnentrekker, los Type 10	882600 10
Binnentrekker, los Type 7	882600 7
Binnentrekker, los Type 1	882600 1
Tegensteun, los Type 4	882800 4
Binnentrekker, los Type 5	882600 5
Binnentrekker, los Type 3	882600 3
Binnentrekker, los Type 6	882600 6
Tegensteun, los Type 2	882800 2
Tegensteun, los Type 1	882800 1
Binnentrekker, los Type 2	882600 2
Binnentrekker, los Type 4	882600 4