

Legbord-aanbouwstelling, Diepte 400 mm, Hoogte / legbordbreedte: 3000/1000mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	990502 3000/1000
GTIN	4004514202765
Artikelklasse	96P

Omschrijving

Uitvoering:

T-profielframe en legbord verzinkt. Met een maximale **vakbelasting** van 150 kg per legbord leverbaar. Opslagniveaus verstelbaar in een raster van 25 mm. Snelle opbouw dankzij eenvoudige, insteekbare uitvoering.

Veldbelasting: bij hoogte 2000 mm 1300 kg, bij 2500 mm 1700 kg, bij 3000 mm 2300 kg.

Omschrijving:

Opbouwmaten:

Basisstelling: Nominale lengte + 60 mm

Aanbouwstelling: Nominale lengte +6 mm

Framediepte totaal: Nominale diepte + 36 mm

Toepassing:

Ideaal voor industrie, nijverheid, handel, administratie, archief enz. met optimale ruimtebenutting.

Levering:

Basisstelling met steunkruisen. Per aanbouwstelling een diagonaalschoor.

Opmerking:

- **Klemvoeten worden meegeleverd.**
- **Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.**
- **Geschikte vloerverankering nr. 990854.**

- **Eenzijdig te gebruiken vanwege versteviging door steunkruis.**
- **De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 600 mm bedragen.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.**

Technische beschrijving

Opbouwmaat aanbouwstelling breedte	1006 mm
Stellingopbouw	Aanbouwstelling
Aantal profielframes	1
Aantal legborden	7
Stellinghoogte	3000 mm
Legbord diepte	400 mm
Stellingdiepte	400 mm
Legbord breedte	1000 mm
Maximale veldbelasting	1600 kg
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	150 kg
Legbord dikte	25 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Montage-uitvoering	Inhaakstelling
Materiaal	verzinkt
Productnaamattribuut	Diepte 400 mm
Producttype	Legbordstelling

Accessoires

Insteekscheidingsplaten vast, verzinkt Hoogte x diepte 400X400 mm	990581 400X400
Legbord, verzinkt Breedtexdiepte 1000X400 mm	990580 1000X400
Insteekscheidingsplaten vast, verzinkt Hoogte x diepte 200X400 mm	990581 200X400

Insteekscheidingsplaten vast, verzinkt Hoogte × diepte 300X400 mm	990581 300X400
Steunkruisassortiment Geschikt voor stellingbreedte 750/1000 mm	990855 750/1000
Insteekscheidingsplaten vast, verzinkt Hoogte × diepte 500X400 mm	990581 500X400
Klemvoet	990852