

## Legbord-aanbouwstelling, Diepte 400 mm, Hoogte / legbordbreedte: 2000/1300mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	990502 2000/1300
GTIN	4004514217684
Artikelklasse	96P

### Omschrijving

#### Uitvoering:

T-profielframe en legbord verzinkt. Met een maximale **vakbelasting** van 150 kg per legbord leverbaar. Opslagniveaus verstelbaar in een raster van 25 mm. Snelle opbouw dankzij eenvoudige, insteekbare uitvoering.

**Veldbelasting:** bij hoogte 2000 mm 1300 kg, bij 2500 mm 1700 kg, bij 3000 mm 2300 kg.

#### Omschrijving:

#### Opbouwmaten:

**Basisstelling:** Nominale lengte + 60 mm

**Aanbouwstelling:** Nominale lengte +6 mm

**Framediepte totaal:** Nominale diepte + 36 mm

#### Toepassing:

Ideaal voor industrie, nijverheid, handel, administratie, archief enz. met optimale ruimtebenutting.

#### Levering:

Basisstelling met steunkruisen. Per aanbouwstelling een diagonaalschoor.

#### Opmerking:

- **Klemvoeten worden meegeleverd.**
- **Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.**
- **Geschikte vloerverankering nr. 990854.**

- **Eenzijdig te gebruiken vanwege versterking door steunkruis.**
- **De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 600 mm bedragen.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.**

## Technische beschrijving

Stellinghoogte	2000 mm
Opbouwmaat aanbouwstelling breedte	1306 mm
Aantal profielframes	1
Stellingopbouw	Aanbouwstelling
Aantal legborden	5
Legbord diepte	400 mm
Stellingdiepte	400 mm
Legbord breedte	1300 mm
Maximale veldbelasting	1300 kg
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	150 kg
Legbord dikte	25 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Montage-uitvoering	Inhaakstelling
Materiaal	verzinkt
Productnaamattribuut	Diepte 400 mm
Producttype	Legbordstelling

## Accessoires

Insteekscheidingsplaten vast, verzinkt Hoogte × diepte 500X400 mm	990581 500X400
Insteekscheidingsplaten vast, verzinkt Hoogte × diepte 300X400 mm	990581 300X400
	990581 400X400

Insteekscheidingsplaten vast, verzinkt Hoogte x diepte  
400X400 mm

Legbord, verzinkt Breedtexdiepte 1300X400 mm

990580 1300X400

Steunkruisassortiment Geschikt voor stellingbreedte 1300  
mm

990855 1300

Insteekscheidingsplaten vast, verzinkt Hoogte x diepte  
200X400 mm

990581 200X400

Klemvoet

990852