

**Legbord-basisstelling, Diepte 500 mm, Hoogte / legbordbreedte:  
3000/1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	990504 3000/1000
GTIN	4004514202659
Artikelklasse	96P

**Omschrijving****Uitvoering:**

T-profielframe en legbord verzinkt. Met een maximale **vakbelasting** van 150 kg per legbord leverbaar. Opslagniveau's verstelbaar in een raster van 25 mm. Snelle opbouw dankzij eenvoudige, insteekbare uitvoering.

**Veldbelasting:** bij hoogte 2000 mm 1300 kg, bij 2500 mm 1700 kg, bij 3000 mm 2300 kg.

**Omschrijving:****Opbouwmaten:**

**Basisstelling:** Nominale lengte + 60 mm

**Aanbouwstelling:** Nominale lengte +6 mm

**Framediepte totaal:** Nominale diepte + 36 mm

**Toepassing:**

Ideaal voor industrie, nijverheid, handel, administratie, archief enz. met optimale ruimtebenutting.

**Levering:**

Basisstelling met steunkruisen. Per aanbouwstelling een diagonaalschoor.

**Opmerking:**

- **Klemvoeten worden meegeleverd.**
- **Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.**
- **Geschikte vloerverankering nr. 990854.**

- **Eenzijdig te gebruiken vanwege versterking door steunkruis.**
- **De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 600 mm bedragen.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.**

## Technische beschrijving

Opbouwmaat basisstelling breedte	1060 mm
Stellinghoogte	3000 mm
Aantal profielframes	2
Aantal legborden	7
Stellingopbouw	Basisstelling
Legbord diepte	500 mm
Stellingdiepte	500 mm
Legbord breedte	1000 mm
Maximale veldbelasting	1600 kg
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	150 kg
Legbord dikte	25 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Montage-uitvoering	Inhaakstelling
Materiaal	verzinkt
Productnaamattribuut	Diepte 500 mm
Producttype	Legbordstelling

## Accessoires

Insteekscheidingsplaten vast, verzinkt Hoogte × diepte 400X500 mm	990581 400X500
---	----------------

Insteekscheidingsplaten vast, verzinkt Hoogte × diepte 500X500 mm	990581 500X500
---	----------------

	990581 200X500
--	----------------

Insteekscheidingsplaten vast, verzinkt Hoogte x diepte  
200X500 mm

Insteekscheidingsplaten vast, verzinkt Hoogte x diepte  
300X500 mm

990581 300X500

Legbord, verzinkt Breedtexdiepte 1000X500 mm

990580 1000X500

Klemvoet

990852