



Mechanische moerensplijter, Voor moeren: M6-M12



Bestelgegevens

Bestelnummer	884850 M6-M12
GTIN	4021176020063
Artikelklasse	83U

Omschrijving

Uitvoering:

Mechanische moerensplijter voor het splijten van vastzittende of te ver aangedraaide moeren (tot hardheidsklasse 6) zonder beschadiging van de bouten. Makkelijk uitdraaien van de beitel (met geharde snijkant), blijft niet hangen.

Technische beschrijving

Totale lengte zonder drukspindel	80 mm
voor moeren	M6-M12
Spanwijdte	10 - 18 mm
Beitelbreedte	12 mm
Producttype	Moerensplijter