

Legbord-aanbouwstelling, Diepte 500 mm, Hoogte / legbordbreedte: 3000/1300mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	990506 3000/1300
GTIN	4004514217790
Artikelklasse	96P

Omschrijving

Uitvoering:

T-profielframe en legbord verzinkt. Met een maximale **vakbelasting** van 150 kg per legbord leverbaar. Opslagniveaus verstelbaar in een raster van 25 mm. Snelle opbouw dankzij eenvoudige, insteekbare uitvoering.

Veldbelasting: bij hoogte 2000 mm 1300 kg, bij 2500 mm 1700 kg, bij 3000 mm 2300 kg.

Omschrijving:

Opbouwmaten:

Basisstelling: Nominale lengte + 60 mm

Aanbouwstelling: Nominale lengte +6 mm

Framediepte totaal: Nominale diepte + 36 mm

Toepassing:

Ideaal voor industrie, nijverheid, handel, administratie, archief enz. met optimale ruimtebenutting.

Levering:

Basisstelling met steunkruisen. Per aanbouwstelling een diagonaalschoor.

Opmerking:

- **Klemvoeten worden meegeleverd.**
- **Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.**
- **Geschikte vloerverankering nr. 990854.**

- **Eenzijdig te gebruiken vanwege versteviging door steunkruis.**
- **De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 600 mm bedragen.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.**

Technische beschrijving

Aantal legborden	7
Aantal profielframes	1
Opbouwmaat aanbouwstelling breedte	1306 mm
Stellinghoogte	3000 mm
Stellingopbouw	Aanbouwstelling
Legbord diepte	500 mm
Stellingdiepte	500 mm
Legbord breedte	1300 mm
Maximale veldbelasting	1600 kg
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	150 kg
Legbord dikte	25 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Montage-uitvoering	Inhaakstelling
Materiaal	verzinkt
Productnaamattribuut	Diepte 500 mm
Producttype	Legbordstelling

Accessoires

Legbord, verzinkt Breedte x diepte 1300X500 mm	990580 1300X500
Insteekscheidingsplaten vast, verzinkt Hoogte x diepte 300X500 mm	990581 300X500
Insteekscheidingsplaten vast, verzinkt Hoogte x diepte 400X500 mm	990581 400X500

Insteekscheidingsplaten vast, verzinkt Hoogte × diepte 200X500 mm	990581 200X500
Insteekscheidingsplaten vast, verzinkt Hoogte × diepte 500X500 mm	990581 500X500
Klemvoet	990852