

**Honeywell****Handschoenen, paar Polytril™ Top, Handschoenmaat: 9****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094440 9
GTIN	3603835500195
Artikelklasse	09A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Polytril™ Top. Handschoen met **volledige nitrillaag over de pols** voor zware werkzaamheden in natte en oliebesmeurde omgevingen. Door de donkere kleur zeer ongevoelig voor vuil. Bijzonder geschikt voor montagewerkzaamheden in oliebesmeurde en vette omgevingen, werkzaamheden in de buitenlucht onder vochtige omstandigheden, bouwbedrijven.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

Materiaal coating	nitril
DMF-vrij	nee
Tastgevoel	goed
Grip bij natheid	zeer goed

Fabrikantnummer	Polytril Top
Hittebescherming	niet aanwezig, n.v.t.
Pasvorm	goed
Ademend	niet aanwezig, n.v.t.
Grip bij olie	zeer goed
Handschoenmaat	9
Serie	Polytril™
Handschoentype	Universele handschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
Kleding standaard	Oeko-Tex Standard 100
Inhoud	10
Handschoeneigenschap	DMF-vrij
Handschoeneigenschap	Huidvriendelijk voor personen met een allergie
EN 388	4121X
Dragermateriaal	Polyamide
Coating	Nitril
Coatingvariant	Volledige coating
Toepassingsgebied	Heavy Duty
Lengte	230 - 270 mm
Kleur	zwart
Gewicht	50-70 g
Breitechnologie	13G
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	1
Producttype	Universele handschoenen