



Mestrekker, los, Type: 3



Bestelgegevens

Bestelnummer	884600 3
GTIN	4021176008443
Artikelklasse	83U

Omschrijving

Uitvoering:

Scheider en trekker van hoogwaardig gereedschapsstaal.

Mestrekker: Met één snelspandrukspindel worden de halfringvormige mesbekken gelijkmatig gespannen. De wigvormige bekken worden daarbij tussen lager en zitting geperst.

Hulptrekker: In combinatie met de mestrekker wordt hiermee het losgemaakte lager van de zitting getrokken (hiertoe worden de trekbouten in de tapgaten van de mesbekken geschroefd). De halve maanvormige mesbekken worden met de snelspandrukspindel gelijkmatig gespannen.

Toepassing:

Voor het scheiden van strak aanliggende kogellagers, tandwielen, binnenringen enz. als er te weinig tussenruimte is voor normale trekkerhaken.

Technische beschrijving

Afstand tussen bouten aan zijkant maat B	155 mm
Spanbereik maat A	25 - 155 mm
Draadaansluiting voor hulptrekker	M18x1,5
Producttype	TRENNVORRICHTUNG

Accessoires

Hulptrekkers, los Type 3

884700 3