

## Legbord-aanbouwstelling, Diepte 600 mm, Hoogte / legbordbreedte: 2500/1300mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	990510 2500/1300
GTIN	4004514217752
Artikelklasse	96P

### Omschrijving

#### Uitvoering:

T-profielframe en legbord verzinkt. Met een maximale **vakbelasting** van 150 kg per legbord leverbaar. Opslagniveaus verstelbaar in een raster van 25 mm. Snelle opbouw dankzij eenvoudige, insteekbare uitvoering.

**Veldbelasting:** bij hoogte 2000 mm 1300 kg, bij 2500 mm 1700 kg, bij 3000 mm 2300 kg.

#### Omschrijving:

#### Opbouwmaten:

**Basisstelling:** Nominale lengte + 60 mm

**Aanbouwstelling:** Nominale lengte +6 mm

**Framediepte totaal:** Nominale diepte + 36 mm

#### Toepassing:

Ideaal voor industrie, nijverheid, handel, administratie, archief enz. met optimale ruimtebenutting.

#### Levering:

Basisstelling met steunkruisen. Per aanbouwstelling een diagonaalschoor.

#### Opmerking:

- **Klemvoeten worden meegeleverd.**
- **Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.**
- **Geschikte vloerverankering nr. 990854.**

- **Eenzijdig te gebruiken vanwege versteviging door steunkruis.**
- **De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 600 mm bedragen.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.**

## Technische beschrijving

Aantal profielframes	1
Aantal legborden	6
Stellingopbouw	Aanbouwstelling
Opbouwmaat aanbouwstelling breedte	1306 mm
Stellinghoogte	2500 mm
Legbord diepte	600 mm
Stellingdiepte	600 mm
Legbord breedte	1300 mm
Maximale veldbelasting	1800 kg
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	150 kg
Legbord dikte	25 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Montage-uitvoering	Inhaakstelling
Materiaal	verzinkt
Productnaamattribuut	Diepte 600 mm
Producttype	Legbordstelling

## Accessoires

Insteekscheidingsplaten vast, verzinkt Hoogte × diepte 400X600 mm	990581 400X600
Insteekscheidingsplaten vast, verzinkt Hoogte × diepte 500X600 mm	990581 500X600
	990581 200X600

Insteekscheidingsplaten vast, verzinkt Hoogte x diepte  
200X600 mm

Insteekscheidingsplaten vast, verzinkt Hoogte x diepte  
300X600 mm

990581 300X600

Legbord, verzinkt Breedtexdiepte 1300X600 mm

990580 1300X600

Klemvoet

990852