

**Legbord-aanbouwstelling, Diepte 800 mm, Hoogte / legbordbreedte:  
2000/750mm****Bestelgegevens**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer  | 990514 2000/750 |
| GTIN          | 4004514237644   |
| Artikelklasse | 96P             |

**Omschrijving****Uitvoering:**

T-profielframe en legbord verzinkt. Met een maximale **vakbelasting** van 150 kg per legbord leverbaar. Opslagniveaus verstelbaar in een raster van 25 mm. Snelle opbouw dankzij eenvoudige, insteekbare uitvoering.

**Veldbelasting:** bij hoogte 2000 mm 1300 kg, bij 2500 mm 1700 kg, bij 3000 mm 2300 kg.

**Omschrijving:****Opbouwmaten:**

**Basisstelling:**Nominale lengte + 60 mm

**Aanbouwstelling:** Nominale lengte +6 mm

**Framediepte totaal:**Nominale diepte + 36 mm

**Toepassing:**

Ideaal voor industrie, nijverheid, handel, administratie, archief enz. met optimale ruimtebenutting.

**Levering:**

Basisstelling met steunkruisen. Per aanbouwstelling een diagonaalschoor.

**Opmerking:**

- **Klemvoeten worden meegeleverd.**
- **Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.**
- **Geschikte vloerverankering nr. 990854.**

- **Eenzijdig te gebruiken vanwege versteviging door steunkruis.**
- **De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 600 mm bedragen.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.**

## Technische beschrijving

|   |                 |
|---|-----------------|
| Breedte   | 756 mm          |
| Stellingopbouw  | Aanbouwstelling |
| Hoogte  | 2000 mm         |
| Diepte  | 836 mm          |
| Stellinghoogte  | 2000 mm         |
| Aantal profielframes  | 1               |
| Aantal legborden  | 5               |
| Opbouwmaat aanbouwstelling breedte                                      | 756 mm          |
| Legbord diepte  | 800 mm          |
| Stellingdiepte  | 800 mm          |
| Legbord breedte   | 750 mm          |
| Maximale veldbelasting  | 1300 kg         |
| Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 150 kg          |
| Legbord dikte   | 25 mm           |
| Hoogteverstelling in raster   | 25 mm           |
| Montage-uitvoering  | Inhaakstelling  |
| Materiaal   | verzinkt        |
| Productnaamattribuut  | Diepte 800 mm   |
| Producttype   | Legbordstelling |