

**Legbord-basisstelling, Diepte 500 mm, Hoogte / legbordbreedte:
2000/1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	990544 2000/1000
GTIN	4004514202857
Artikelklasse	96P

Omschrijving**Uitvoering:**

T-profielframe en legbord verzinkt. Met een maximale **vakbelasting** van 250 kg per legbord leverbaar. Opslagniveau's verstelbaar in een raster van 25 mm. Snelle opbouw dankzij eenvoudige, insteekbare uitvoering.

Veldbelasting: bij hoogte 2000 mm 1300 kg, bij 2500 mm 1700 kg, bij 3000 mm 2300 kg.

Omschrijving:**Opbouwmaten:**

Basisstelling: Nominale lengte + 60 mm

Aanbouwstelling: Nominale lengte +6 mm

Framediepte totaal: Nominale diepte + 36 mm

Toepassing:

Ideaal voor industrie, nijverheid, handel, administratie, archief enz. met optimale ruimtebenutting.

Levering:

Basisstelling met steunkruisen. Per aanbouwstelling een diagonaalschoor.

Opmerking:

- **Klemvoeten worden meegeleverd.**
- **Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.**
- **Geschikte vloerverankering nr. 990854.**

- **Eenzijdig te gebruiken vanwege versteviging door steunkruis.**
- **De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 600 mm bedragen.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.**

Technische beschrijving

Stellinghoogte	2000 mm
Aantal legborden	5
Aantal profielframes	2
Stellingopbouw	Basisstelling
Opbouwmaat basisstelling breedte	1060 mm
Legbord diepte	500 mm
Stellingdiepte	500 mm
Legbord breedte	1000 mm
Maximale veldbelasting	1300 kg
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	250 kg
Legbord dikte	40 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Montage-uitvoering	Inhaakstelling
Materiaal	verzinkt
Productnaamattribuut	Diepte 500 mm
Producttype	Legbordstelling

Accessoires

Legbord, verzinkt Breedte x diepte 1000X500 mm	990582 1000X500
Insteekscheidingsplaten vast, verzinkt Hoogte x diepte 310X500 mm	990583 310X500
Insteekscheidingsplaten vast, verzinkt Hoogte x diepte 410X500 mm	990583 410X500

Insteekscheidingsplaten vast, verzinkt Hoogte × diepte
210X500 mm

990583 210X500

Insteekscheidingsplaten vast, verzinkt Hoogte × diepte
510X500 mm

990583 510X500

Klemvoet

990852