

Honeywell**Handschoenen, paar Polytril™, Handschoenmaat: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094370 10
GTIN	3603835500065
Artikelklasse	09A

Omschrijving**Uitvoering:**

Polytril™. Handschoen met nitrillaag voor het werken met kleine onderdelen in vettige, vochtige en vuile omgevingen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

DMF-vrij	nee
Ademend	goed
Fabrikantnummer	Polytril
Tastgevoel	goed
Grip bij natheid	goed
Hittebescherming	niet aanwezig, n.v.t.

Grip bij olie	zeer goed
Handschoenmaat	10
Materiaal coating	nitril
Pasvorm	zeer goed
Serie	Polytril™
Handschoentype	Universele handschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
Kleding standaard	Oeko-Tex Standard 100
Inhoud	10
Handschoeneigenschap	Huidvriendelijk voor personen met een allergie
Handschoeneigenschap	DMF-vrij
EN 388	4121X
Dragermateriaal	Polyamide
Coating	Nitril
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Allround
Lengte	220 - 260 mm
Kleur	wit / grijs
Gewicht	36-50 g
Breitechnologie	13G
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	1
Producttype	Universele handschoenen