

**Handschoenen, paar 03410, Handschoenmaat: 9****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094423 9
GTIN	4059904105348
Artikelklasse	09H

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste handschoen van Jerseykatoen met nitrillaag voor middelzwaar tot zwaar gebruik. Aanzienlijk duurzamer dan zware lederen handschoenen en robuuster en flexibeler dan PVC-handschoenen. Effectieve vet- en olieblokkering. Bijzonder geschikt voor grove gegoten onderdelen, kunststof vormstukken, stalen staven, plaatstaal, zware kabels, bouwmaterialen, ruwhout.

03410. Met gebreide boord en 3/4-coating voor het behoud van een betere ademing.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Grip bij natheid	zeer goed
Materiaal coating	nitril

Tastgevoel	matig
Pasvorm	goed
DMF-vrij	ja
Handschoenmaat	9
Hittebescherming	niet aanwezig, n.v.t.
Grip bij olie	matig
siliconenvrij	ja
Ademend	matig
Handschoentype	Universele handschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
Inhoud	12
EN 388	4221X
Dragermateriaal	Katoen
Coating	Nitril
Coatingvariant	3/4-coating
Toepassingsgebied	Heavy Duty
Kleur	blauw / naturel
Gewicht	40,8 g
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Producttype	Universele handschoenen