

Ansell**Handschoenen, paar HyFlex® 11-920, Handschoenmaat: 8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094385 8
GTIN	10076490489400
Artikelklasse	04P

Omschrijving**Uitvoering:**

HyFlex® 11-920. Met Ansell Grip Technology™: Microscopisch kleine kanalen in de nitrillaag voeren olie weg van het contactvlak en garanderen zo een goede grip. Bijzonder geschikt voor metaalproductie, evenals algemeen fabrieks- en machine-onderhoud.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

DMF-vrij	nee
Ademend	goed
Handschoenmaat	8
Hittebescherming	niet aanwezig, n.v.t.

Grip bij natheid	goed
Tastgevoel	goed
Grip bij olie	zeer goed
siliconenvrij	nee
Pasvorm	zeer goed
Materiaal coating	nitril
Serie	HyFlex®
Beschermingscategorie	Categorie II
Handschoentype	Universele handschoenen
Inhoud	12
Handschoeneigenschap	Siliconenvrij
Handschoeneigenschap	latexvrij
EN 388	3131A
Dragermateriaal	Nylon
Coating	Nitril
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Allround
Lengte	246 mm
Kleur	blauw
Gewicht	25 g
Breitechnologie	15G
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Materiaal	Nitril
Producttype	Universele handschoenen