

**Legbord-basisstelling, Diepte 400 mm, Hoogte / legbordbreedte:  
2000/1300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	990540 2000/1300
GTIN	4004514217837
Artikelklasse	96P

**Omschrijving****Uitvoering:**

T-profielframe en legbord verzinkt. Met een maximale **vakbelasting** van 250 kg per legbord leverbaar. Opslagniveau's verstelbaar in een raster van 25 mm. Snelle opbouw dankzij eenvoudige, insteekbare uitvoering.

**Veldbelasting:** bij hoogte 2000 mm 1300 kg, bij 2500 mm 1700 kg, bij 3000 mm 2300 kg.

**Omschrijving:****Opbouwmaten:**

**Basisstelling:** Nominale lengte + 60 mm

**Aanbouwstelling:** Nominale lengte +6 mm

**Framediepte totaal:** Nominale diepte + 36 mm

**Toepassing:**

Ideaal voor industrie, nijverheid, handel, administratie, archief enz. met optimale ruimtebenutting.

**Levering:**

Basisstelling met steunkruisen. Per aanbouwstelling een diagonaalschoor.

**Opmerking:**

- **Klemvoeten worden meegeleverd.**
- **Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.**
- **Geschikte vloerverankering nr. 990854.**

- **Eenzijdig te gebruiken vanwege versterking door steunkruis.**
- **De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 600 mm bedragen.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.**

## Technische beschrijving

Aantal profielframes	2
Aantal legborden	5
Opbouwmaat basisstelling breedte	1360 mm
Stellinghoogte	2000 mm
Stellingopbouw	Basisstelling
Legbord diepte	400 mm
Stellingdiepte	400 mm
Legbord breedte	1300 mm
Maximale veldbelasting	1300 kg
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	250 kg
Legbord dikte	40 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Montage-uitvoering	Inhaakstelling
Materiaal	verzinkt
Productnaamattribuut	Diepte 400 mm
Producttype	Legbordstelling

## Accessoires

Insteekscheidingsplaten vast, verzinkt Hoogte × diepte 210X400 mm	990583 210X400
---	----------------

Insteekscheidingsplaten vast, verzinkt Hoogte × diepte 310X400 mm	990583 310X400
---	----------------

	990583 510X400
--	----------------

Insteekscheidingsplaten vast, verzinkt Hoogte x diepte  
510X400 mm

Insteekscheidingsplaten vast, verzinkt Hoogte x diepte  
410X400 mm

990583 410X400

Legbord, verzinkt Breedtexdiepte 1300X400 mm

990582 1300X400

Klemvoet

990852