



Handschoenen, paar KryTech 579, Handschoenmaat: 8



Bestelgegevens

Bestelnummer	094465 8
GTIN	3245425791288
Artikelklasse	06D

Omschrijving

Uitvoering:

KryTech 579. Voor zeer fijngevoelige werkzaamheden in een gering vervuilde en droge werkomgeving. Zeer goede beweging van de vingers en optimaal tastgevoel. **Ademend en transpiratieabsorberend materiaal.**

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

EN 388 slijtvastheid	4
siliconenvrij	ja
EN 388 doorsteekweerstand	3
Hittebescherming	niet aanwezig, n.v.t.

EN 388 weerstand na scheuren	4
Grip bij natheid	matig
Materiaal coating	PU
Grip bij olie	matig
Tastgevoel	zeer goed
EN 388 snijvastheid	3
Pasvorm	goed
Handschoenmaat	8
DMF-vrij	nee
Ademend	goed
Handschoentype	Universele handschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
Inhoud	96
Handschoeneigenschap	latexvrij
EN 388	4342B
Dragermateriaal	PEHD
Coating	PU
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Precisie
Kleur	grijs / wit
Gewicht	25 g
Lengte	220 - 270 mm
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	B
Producttype	Snijbestendige handschoenen