

**Legbord-basisstelling, Diepte 800 mm, Hoogte / legbordbreedte:  
2000/1300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	990512 2000/1300
GTIN	4004514217561
Artikelklasse	96P

**Omschrijving****Uitvoering:**

T-profielframe en legbord verzinkt. Met een maximale **vakbelasting** van 150 kg per legbord leverbaar. Opslagniveau's verstelbaar in een raster van 25 mm. Snelle opbouw dankzij eenvoudige, insteekbare uitvoering.

**Veldbelasting:** bij hoogte 2000 mm 1300 kg, bij 2500 mm 1700 kg, bij 3000 mm 2300 kg.

**Omschrijving:****Opbouwmaten:**

**Basisstelling:** Nominale lengte + 60 mm

**Aanbouwstelling:** Nominale lengte + 6 mm

**Framediepte totaal:** Nominale diepte + 36 mm

**Toepassing:**

Ideaal voor industrie, nijverheid, handel, administratie, archief enz. met optimale ruimtebenutting.

**Levering:**

Basisstelling met steunkruisen. Per aanbouwstelling een diagonaalschoor.

**Opmerking:**

- **Klemvoeten worden meegeleverd.**
- **Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.**
- **Geschikte vloerverankering nr. 990854.**

- **Eenzijdig te gebruiken vanwege versteviging door steunkruis.**
- **De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 600 mm bedragen.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.**

## Technische beschrijving

Aantal legborden	5
Stellinghoogte	2000 mm
Stellingopbouw	Basisstelling
Aantal profielframes	2
Opbouwmaat basisstelling breedte	1360 mm
Legbord diepte	800 mm
Stellingdiepte	800 mm
Legbord breedte	1300 mm
Maximale veldbelasting	1300 kg
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	150 kg
Legbord dikte	25 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Montage-uitvoering	Inhaakstelling
Materiaal	verzinkt
Productnaamattribuut	Diepte 800 mm
Producttype	Legbordstelling

## Accessoires

Insteekscheidingsplaten vast, verzinkt Hoogte × diepte 300X800 mm	990581 300X800
---	----------------

Insteekscheidingsplaten vast, verzinkt Hoogte × diepte 500X800 mm	990581 500X800
---	----------------

	990581 200X800
--	----------------

Insteekscheidingsplaten vast, verzinkt Hoogte x diepte  
200X800 mm

Legbord, verzinkt Breedtexdiepte 1300X800 mm

990580 1300X800

Insteekscheidingsplaten vast, verzinkt Hoogte x diepte  
400X800 mm

990581 400X800

Klemvoet

990852