

**Legbord-basisstelling, Diepte 500 mm, Hoogte / legbordbreedte:
2500/750mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	990544 2500/750
GTIN	4004514237798
Artikelklasse	96P

Omschrijving**Uitvoering:**

T-profielframe en legbord verzinkt. Met een maximale **vakbelasting** van 250 kg per legbord leverbaar. Opslagniveau's verstelbaar in een raster van 25 mm. Snelle opbouw dankzij eenvoudige, insteekbare uitvoering.

Veldbelasting: bij hoogte 2000 mm 1300 kg, bij 2500 mm 1700 kg, bij 3000 mm 2300 kg.

Omschrijving:**Opbouwmaten:**

Basisstelling:Nominale lengte + 60 mm

Aanbouwstelling: Nominale lengte +6 mm

Framediepte totaal:Nominale diepte + 36 mm

Toepassing:

Ideaal voor industrie, nijverheid, handel, administratie, archief enz. met optimale ruimtebenutting.

Levering:

Basisstelling met steunkruisen. Per aanbouwstelling een diagonaalschoor.

Opmerking:

- **Klemvoeten worden meegeleverd.**
- **Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.**
- **Geschikte vloerverankering nr. 990854.**

- **Eenzijdig te gebruiken vanwege versteviging door steunkruis.**
- **De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 600 mm bedragen.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.**

Technische beschrijving

Hoogte	2500 mm
Opbouwmaat basisstelling breedte	810 mm
Stellingopbouw	Basisstelling
Aantal legborden	6
Breedte	810 mm
Aantal profielframes	2
Stellinghoogte	2500 mm
Diepte	536 mm
Legbord diepte	500 mm
Stellingdiepte	500 mm
Maximale veldbelasting	1800 kg
Legbord breedte	750 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	250 kg
Legbord dikte	40 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Montage-uitvoering	Inhaakstelling
Materiaal	verzinkt
Productnaamattribuut	Diepte 500 mm
Producttype	Legbordstelling