

Garant

**Zwaarlast-aanbouwstelling met 1 staanderframe, Nuttige diepte 1350 mm,
Hoogte: 2500mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	993010 2500
GTIN	4045197521873
Artikelklasse	91W

Omschrijving**Uitvoering:**

Staanderframes van C-profiel 100 mm breed. Met inhangperforatie in een raster van 50 mm voor het inhangen van de uittrekbare legborden. Met sluitstang (uittrekbeveiliging), bovenste plank en achterpaneel (4-delig bij maat 2000, 5-delig bij maat 2500).

Toepassing:

Voor indeling met uittrekbare legborden nr. 993101; 993111, alsmede met zijwanden nr. 993260; 993270, vleugeldeuren nr. 993321; 993331 en elektrische jaloezieën nr. 993310 – 993316.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

Opmerking:

- **Voor de veiligheid moet de stelling aan de bodemplaten met geschikt bevestigingsmateriaal in de vloer worden verankerd.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.**

Technische beschrijving

Nuttige hoogte	2390 mm
Maximale uitrusting met uittrekbare legborden/legborden	4
Hoogte	2500 mm
Bovenafdekking belastbaarheid	500 kg
Veldbelasting (afzonderlijk veld)	4000 kg
Materiaaldikte	2 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	4000 kg
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	50 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	Nuttige diepte 1350 mm
Breedte	1020 mm
Diepte	1370 mm
Nuttige breedte	920 mm
Nuttige diepte	1350 mm
Opslag van pallets	Lengteopslag van pallets
Producttype	Zwaarlaststelling