

Garant**Parallelbankschroef, Bekbreedte: 140mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	967100 140
GTIN	4045197694171
Artikelklasse	91J

Omschrijving**Uitvoering:**

Geheel van staal, matrijsgesmeed – gegarandeerd onbreekbaar.

Voorwaarts openend. Met pijpklembekken onder de normale bekken. Krachtige, CNC-bewerkte precisiespindel met gewalste schroefdraad. Spindel en geleidebanen zijn beschermd tegen vervuiling. Groot, gehard aambeeldvlak voor richt- en stuikwerk. Tweevoudig nastelbare geleiding.

Met massieve spanbekken met gehard oppervlak (niet verwisselbaar).

Callout:

Dempingsringen.

Reliëfgedrukte maatverdeling.

Geleidingsinstelling: binnenzeskantbouten met messing drukringen – zeer soepel bewegend.

Krachtige pijpklembekken.

Voordeel:

- **Knevel met valbeveiliging aan beide zijden – geen hinderlijke geluidsontwikkeling.**
- **Snel openen resp. sluiten dankzij grote draadspoed aan spindel.**
- **Verwisselbare knevel.**
- **Reliëfgedrukte openingsbreedteschaal.**

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

Opmerking:

Voor passend hoogteverstelapparaat zie nr. 967520.

Technische beschrijving

Materiaal	Staal matrijsgesmeed
Gewicht	19 kg
Spanwijdte	200 mm
Spandiepte	95 mm
Openingsrichting	voorwaarts openend
Pijpklembekken voor buizen met buiten-Ø	1 – 2.3/4 inch
Bekbreedte	140 mm
Producttype	Parallel-bankschroef

Accessoires

Spansysteem met beweegbare bek Bekbreedte 140 mm	967150 140
Bankschroef-onderplaat, bamboe Maat 300X250	967328 300X250
Wegklapbaar hoogteverstelapparaat met bankschroef Bankschroef-bekbreedte 140 mm	967565 140
Draaiplaat, los Geschikt voor bankschroef maat 140	967140 140
Bankschroef-onderplaat	967330
Hoogteverstelapparaat voor bankschroef nr. 967100 / 7110 Geschikt voor bankschroef maat 140	967520 140