

Parallelbankschroef LEINEN-JUNIOR, Bekbreedte: 150mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	967060 150
GTIN	2050002047471
Artikelklasse	97G

Omschrijving

Uitvoering:

hoge spannaauwkeurigheid dankzij prismatische precisiegeleiding.

Achterwaarts openend. Materiaal hoogwaardig grijs gietijzer (GG 22) met perlietstructuur.

Lange en bijzonder nauwkeurige **prismatische precisiegeleiding.**

Spelingvrij spindellager, spindel geheel afgedekt en beschermd tegen vuil. Lichtlopende spindel met trapeziumschroefdraad (bekken kunnen snel worden geopend en gesloten). Geharde spanbekken, geribbeld/geslepen, omkeerbaar en verwisselbaar. Met groot, vlakgefreesd aambeeldvlak. Bij gebruik met draaiplaat nr. 967070 360° draaibaar en via klemmechanisme in elke stand vergrendelbaar.

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

Kleur:

Zilvergrijs.

Technische beschrijving

Spanwijdte	280 mm
Gewicht	40,5 kg
Openingsrichting	achterwaarts openend
Materiaal	hoogvast grijs gietijzer (GG 22)
Spandiepte	97 mm

Pijpklembekken voor buizen met buiten-Ø	25 - 65 mm
Bekbreedte	150 mm
Producttype	PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Accessoires

Bankschroef-onderplaat, bamboe Maat 300X250	967328 300X250
Draaiplaat voor bankschroefLEINEN-JUNIOR Bekbreedte 150 mm	967070 150
Omkeerbare reservebekken, paar, met schroeven, geribbeld / geslepen Bekbreedte 150 mm	967080 150
Bankschroef-onderplaat	967330