


Dwarsarmstelling, enkelzijdig, Diepte 600 mm, Stellingbreedte: 1250mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	991713 1250
GTIN	2050001760517
Artikelklasse	960

Omschrijving**Uitvoering:**

staander IPE-profielen IPE 120 warmgewalst. Dwarsarmen IPE-profiel geschroefd.
Wegrolbeveiliging vastgelast. Dwarsarmen voor insteekbare wegrolbeveiliging op aanvraag.

Omschrijving:**Opbouwmaten:**

aantal velden \times hartafstand + 1 staanderbreedte (64 mm).

Totale diepte = nominale diepte + 120 mm voor staander resp. standervoet (geldt voor enkel- en dubbelzijdige stellingen).

Levering:

Alle stellingen inclusief horizontale verbindingsbalken en steunkruis, alsmede zwaarlastankers voor vloerverankering. **Enkelzijdige stelling (basisstelling):** 2 enkelzijdige staanders met telkens 1 voetniveau en 4 dwarsarmen (= 5 magazijn niveaus).

Kleur:

staanders RAL 5010, gentiaanblauw, dwarsarmen RAL 2004, zuiver oranje.

Opmerking:

- **Als overige afmetingen zijn standaard leverbaar: Hoogtes 2000 / 3000 / 3500 mm. Diepte 750 mm. Breedtes 750 / 1000 mm.**
- **Dwarsarmstellingen met afwijkende afmetingen en belastbaarheid op aanvraag.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.**

Technische beschrijving

Aantal stellingstaanders	2
Stellinghoogte	2500 mm
Stellingbreedte	1250 mm
Aantal niveau	5
Opbouwmaat	1314 mm
Aantal stellingvelden	1
Aantal dwarsarmen enkelzijdig	8
Hartafstand = vakbreedte	1250 mm
Dwarsarm draagvermogen	400 kg
Dwarsarmstelling hoogte	2500 mm
Hoogteverstelling in raster	100 mm
Montage-uitvoering	vastgeschroefde dwarsarmen
Dwarsarm diepte	400-600 mm
Kleuren	RAL 5010, 2004
Productnaamattribuut	Diepte 600 mm
Diepte enkelzijdig	600 mm
Belastbaarheid per draagarm	400 kg
Belastbaarheid per staander inclusief voetniveau	2000 kg
Producttype	Dwarsarmstelling