


Dwarsarmstelling, dubbelzijdig, Diepte 2×500 mm, Stellingbreedte: 1250mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	991717 1250
GTIN	2050001760616
Artikelklasse	960

Omschrijving**Uitvoering:**

staander IPE-profielen IPE 120 warmgewalst. Dwarsarmen IPE-profiel geschroefd.
Wegrolbeveiliging vastgelast. Dwarsarmen voor insteekbare wegrolbeveiliging op aanvraag.

Omschrijving:**Opbouwmaten:**

aantal velden× hartafstand + 1 staanderbreedte (64 mm).

Totale diepte = nominale diepte + 120 mm voor staander resp. standervoet (geldt voor enkel- en dubbelzijdige stellingen).

Levering:

Alle stellingen inclusief horizontale verbindingsbalken en steunkruis, alsmede zwaarlastankers voor vloerverankering. **Dubbelzijdige stelling (basisstelling):** 2 dubbelzijdige staanders met telkens 2 voetniveaus en 8 dwarsarmen (= 10 magazijnniveaus).

Kleur:

staanders RAL 5010, gentiaanblauw, dwarsarmen RAL 2004, zuiver oranje.

Opmerking:

- **Als overige afmetingen zijn standaard leverbaar: Hoogtes 2000 / 3000 / 3500 mm. Diepte 750 mm. Breedtes 750 / 1000 mm.**
- **Dwarsarmstellingen met afwijkende afmetingen en belastbaarheid op aanvraag.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.**

Technische beschrijving

Aantal dwarsarmen dubbelzijdig	16
Aantal stellingvelden	1
Hartafstand = vakbreedte	1250 mm
Aantal stellingstaanders	2
Aantal niveau	10
Opbouwmaat	1314 mm
Stellinghoogte	2500 mm
Stellingbreedte	1250 mm
Dwarsarm draagvermogen	400 kg
Dwarsarmstelling hoogte	2500 mm
Hoogteverstelling in raster	100 mm
Montage-uitvoering	vastgeschroefde dwarsarmen
Dwarsarm diepte	400-600 mm
Kleuren	RAL 5010, 2004
Productnaamattribuut	Diepte 2x500 mm
Diepte aan beide zijden	500 mm
Belastbaarheid per draagarm	400 kg
Belastbaarheid per staander inclusief voetniveau	4000 kg
Producttype	Dwarsarmstelling