


Garant

**Zwaarlast-basisstelling met 2 staanderframes, Nuttige diepte 950 mm,
Hoogte: 2500mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	993020 2500
GTIN	4045197521897
Artikelklasse	91W

Omschrijving**Uitvoering:**

Staanderframes van C-profiel 100 mm breed. Met inhangperforatie in een raster van 50 mm voor het inhangen van de uittrekbare legborden. Met sluitstang (uittrekbeveiliging), bovenste plank en achterpaneel (4-delig bij maat 2000, 5-delig bij maat 2500).

Toepassing:

Voor indeling met uittrekbare legborden nr. 993101; 993111, alsmede met zijwanden nr. 993260; 993270, vleugeldeuren nr. 993321; 993331 en elektrische jaloezieën nr. 993310 – 993316.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

Opmerking:

- **Voor de veiligheid moet de stelling aan de bodemplaten met geschikt bevestigingsmateriaal in de vloer worden verankerd.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.**

Technische beschrijving

Bovenafdekking belastbaarheid	500 kg
Veldbelasting (afzonderlijk veld)	4000 kg
Hoogte	2500 mm
Nuttige hoogte	2390 mm
Maximale uitrusting met uittrekbare legborden/legborden	4
Materiaaldikte	2 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	4000 kg
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	50 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	Nuttige diepte 950 mm
Breedte	1520 mm
Diepte	970 mm
Nuttige breedte	1320 mm
Nuttige diepte	950 mm
Opslag van pallets	Dwarsopslag van pallets
Producttype	Zwaarlaststelling