

Garant**Parallelbankschroef met draaiplaat, Bekbreedte: 80mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	967010 80
GTIN	4045197612236
Artikelklasse	91J

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoge spannaauwkeurigheid dankzij prismatische precisiegeleiding.

Achterwaarts openend. Hoogvast gietwerk (GG 25) met perlietstructuur. Lange en bijzonder nauwkeurige **prismatische precisiegeleiding**. Spelingvrij spindellager, spindel met geheel afgedekte trapeziumschroefdraad, beschermd tegen vuil. Groot, vlakgefreesd aambeeldvlak voor licht richtwerk. De geharde stalen bekken zijn geribbeld en kunnen door geslepen bekken worden vervangen (zie reservebekken).

Met draaiplaat, 360° draaibaar en dankzij klemmechanisme in elke stand vergrendelbaar.

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

Kleur:

Zilvergrijs

Technische beschrijving

Spanwijdte	100 mm
Materiaal	hoogvast gietijzer (GG 25)
Openingsrichting	achterwaarts openend
Bekbreedte	80 mm

Producttype

PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Accessoires

Bankschroef-onderplaat	967330
Reservebekken, paar, geribbeld Bekbreedte 80 mm	967040 80
Draaiplaat, los Bekbreedte 80 mm	967020 80
Reservebekken, paar, geslepen Bekbreedte 80 mm	967045 80
Bankschroef-onderplaat, bamboe Maat 300X250	967328 300X250