


Dwarsarmstelling, dubbelzijdig, Diepte 2×500 mm, Stellingbreedte: 3750mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	991717 3750
GTIN	2050001760630
Artikelklasse	97K

Omschrijving**Uitvoering:**

staander IPE-profielen IPE 120 warmgewalst. Dwarsarmen IPE-profiel geschroefd.
Wegrolbeveiliging vastgelast. Dwarsarmen voor insteekbare wegrolbeveiliging op aanvraag.

Omschrijving:**Opbouwmaten:**

aantal velden× hartafstand + 1 staanderbreedte (64 mm).

Totale diepte = nominale diepte + 120 mm voor staander resp. standervoet (geldt voor enkel- en dubbelzijdige stellingen).

Levering:

Alle stellingen inclusief horizontale verbindingsbalken en steunkruis, alsmede zwaarlastankers voor vloerverankering.

Kleur:

standers RAL 5010, gentiaanblauw, dwarsarmen RAL 2004, zuiver oranje.

Opmerking:

- **Als overige afmetingen zijn standaard leverbaar: Hoogtes 2000 / 3000 / 3500 mm. Diepte 750 mm. Breedtes 750 / 1000 mm.**
- **Dwarsarmstellingen met afwijkende afmetingen en belastbaarheid op aanvraag.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.**

Technische beschrijving

Aantal stellingstaanders	4
Stellinghoogte	2500 mm
Aantal dwarsarmen dubbelzijdig	32
Aantal niveau	10
Opbouwmaat	3814 mm
Stellingbreedte	3750 mm
Aantal stellingvelden	3
Hartafstand = vakbreedte	1250 mm
Dwarsarm draagvermogen	400 kg
Dwarsarmstelling hoogte	2500 mm
Hoogteverstelling in raster	100 mm
Montage-uitvoering	vastgeschroefde dwarsarmen
Dwarsarm diepte	400-600 mm
Kleuren	RAL 5010, 2004
Productnaamattribuut	Diepte 2×500 mm
Diepte aan beide zijden	500 mm
Belastbaarheid per draagarm	400 kg
Belastbaarheid per staander inclusief voetniveau	4000 kg
Producttype	Dwarsarmstelling