


Rooster, Diepte: 500mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	991724 500
GTIN	2050001760821
Artikelklasse	960

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor plaatsing op de dwarsarmen. Rooster thermisch verzinkt. Belastbaarheid max. 400 kg per rooster.

Kan met 2 bevestigingsstukken aan de dwarsarmen worden vastgeschroefd.

T.b.v.:

Dwarsarmstellingen nr. 991711 – 991718, dwarsarmen los nr. 991720.

Levering:

Rooster, 2 bevestigingsstukken, 2 zelftappende schroeven 6×16 mm.

Technische beschrijving

Breedte	1250 mm
Hoogte	30 mm
Diepte	500 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	400 kg
Materiaal	verzinkt
Producttype	Rooster