



Handschoenen, paar Sahara® 100, Handschoenmaat: 8



Bestelgegevens

Bestelnummer	094413 8
GTIN	4008198710080
Artikelklasse	04Q

Omschrijving

Uitvoering:

Sahara® 100. Katoenen tricot handschoen met gebreide boord en 3/4-nitrillaag voor een veilige en comfortabele bescherming bij werkzaamheden met oliebesmeurde en natte onderdelen. **Oeko-Tex Standard 100** en volgens EU 1935/2004 geschikt voor de **omgang met levensmiddelen**. Bijzonder geschikt voor werkzaamheden met natte of oliebesmeurde onderdelen, bankwerkerij, tuinieren, bouwbedrijven.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

DMF-vrij	ja
Grip bij natheid	zeer goed
Pasvorm	goed

Tastgevoel	matig
Materiaal coating	nitril
Fabrikantnummer	Sahara 100
Hittebescherming	niet aanwezig, n.v.t.
Grip bij olie	matig
Ademend	matig
Handschoenmaat	8
Beschermingscategorie	Categorie II
Handschoentype	Universele handschoenen
Kleding standaard	Oeko-Tex Standard 100
Inhoud	13
Handschoeneigenschap	DMF-vrij
Handschoeneigenschap	Levensmiddelencertificering
Handschoeneigenschap	latexvrij
elektrostatische eigenschap	0,9 sec. conform ladingverval EN 61340-5-1
EN 388	3111X
Dragermateriaal	Katoen
Coating	Nitril
Coatingvariant	3/4-coating
Toepassingsgebied	Allround
Lengte	240 - 260 mm
Kleur	geel
Gewicht	81 g
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	1
Producttype	Universele handschoenen

