

**Garant****Parallelbankschroef met draaiplaat, Bekbreedte: 100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	967010 100
GTIN	4045197612243
Artikelklasse	91J

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Hoge spannauwkeurigheid dankzij prismatische precisiegeleiding.**

**Achterwaarts openend.** Hoogvast gietwerk (GG 25) met perlietstructuur. Lange en bijzonder nauwkeurige **prismatische precisiegeleiding**. Spelingvrij spindellager, spindel met geheel afgedekte trapeziumschroefdraad, beschermd tegen vuil. Groot, vlakgefreesd aambeeldvlak voor licht richtwerk. De geharde stalen bekken zijn geribbeld en kunnen door geslepen bekken worden vervangen (zie reservebekken).

**Met draaiplaat**, 360° draaibaar en dankzij klemmechanisme in elke stand vergrendelbaar.

**Levering:**

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

**Kleur:**

Zilvergrijs

**Technische beschrijving**

Spanwijdte	145 mm
Openingsrichting	achterwaarts openend
Materiaal	hoogvast gietijzer (GG 25)
Bekbreedte	100 mm

Producttype

PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

## Accessoires

Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, glad,  
standaard Bekbreedte 100 mm

967721 100

Bankschroef-onderplaat, bamboe Maat 300X250

967328 300X250

Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium +  
kunstvezel, glad Bekbreedte 100 mm

967724 100

Magnetische bankschroefbekken, paarpolyurethaan,  
prisma Bekbreedte 100 mm

967729 100

Lichtmetalen bankschroefbekken, paar, met klemveren  
Bekbreedte 100 mm

967711 100

Reservebekken, paar, geribbeld Bekbreedte 100 mm

967040 100

Bankschroef-onderplaat

967330

Draaiplaat, los Bekbreedte 100 mm

967020 100

Magnetische bankschroefbekken, paarvilt, glad Bekbreedte  
100 mm

967726 100

Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium,  
geprofileerd Bekbreedte 100 mm

967722 100

Reservebekken, paar, geslepen Bekbreedte 100 mm

967045 100

Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, prisma  
Bekbreedte 100 mm

967723 100

Magnetische bankschroefbekken, paarrubber, glad  
Bekbreedte 100 mm

967727 100

Magnetische bankschroefbekken, paarpolyurethaan,  
geribbeld Bekbreedte 100 mm

967728 100