

Garant**Parallelbankschroef Met draaiplaat, Bekbreedte: 100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	967120 100
GTIN	4045197612557
Artikelklasse	91J

Omschrijving**Uitvoering:**

Geheel van staal, matrijsgesmeed – gegarandeerd onbreekbaar.

Voorwaarts openend. Met pijpklembekken onder de normale bekken. Krachtige, CNC-bewerkte precisiespindel met gewalste schroefdraad. Spindel en geleidebanen zijn beschermd tegen vervuiling. Groot, gehard aambeeldvlak voor richt- en stuikwerk. Tweevoudig nastelbare geleiding.

Met massieve spanbekken met gehard oppervlak (niet verwisselbaar).

Voordeel:

- **Knevel met valbeveiliging aan beide zijden – geen hinderlijke geluidsontwikkeling.**
- **Snel openen resp. sluiten dankzij grote draadspoed aan spindel.**
- **Verwisselbare knevel.**
- **Reliëfgedrukte openingsbreedteschaal.**

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

Opmerking:

Voor bijpassend hoogteverstelapparaat zie nr. 967520.

Technische beschrijving

Materiaal	Staal matrijsgesmeed
Openingsrichting	voorwaarts openend

Bekbreedte	100 mm
verwisselbare bekken	nee
Producttype	PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Accessoires

Magnetische bankschroefbekken, paarpolyurethaan, geribbeld Bekbreedte 100 mm	967728 100
Bankschroef-onderplaat, bamboe Maat 300X250	967328 300X250
Magnetische bankschroefbekken, paarpolyurethaan, prisma Bekbreedte 100 mm	967729 100
Magnetische bankschroefbekken, paarrubber, glad Bekbreedte 100 mm	967727 100
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium + kunstvezel, glad Bekbreedte 100 mm	967724 100
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, geprofileerd Bekbreedte 100 mm	967722 100
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, glad, standaard Bekbreedte 100 mm	967721 100
Magnetische bankschroefbekken, paarvilt, glad Bekbreedte 100 mm	967726 100
Bankschroef-onderplaat	967330
Draaiplaat, los Geschikt voor bankschroef maat 100	967140 100
Lichtmetalen bankschroefbekken, paar, met klemveren Bekbreedte 100 mm	967711 100
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, prisma Bekbreedte 100 mm	967723 100