

Parallelbankschroef LEINEN-JUNIOR, Bekbreedte: 100mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	967060 100
GTIN	2050002047457
Artikelklasse	97G

Omschrijving

Uitvoering:

hoge spannaauwkeurigheid dankzij prismatische precisiegeleiding.

Achterwaarts openend. Materiaal hoogwaardig grijs gietijzer (GG 22) met perlietstructuur.

Lange en bijzonder nauwkeurige **prismatische precisiegeleiding.**

Spelingvrij spindellager, spindel geheel afgedekt en beschermd tegen vuil. Lichtlopende spindel met trapeziumschroefdraad (bekken kunnen snel worden geopend en gesloten). Geharde spanbekken, geribbeld/geslepen, omkeerbaar en verwisselbaar. Met groot, vlakgefreesd aambeeldvlak. Bij gebruik met draaiplaat nr. 967070 360° draaibaar en via klemmechanisme in elke stand vergrendelbaar.

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

Kleur:

Zilvergrijs.

Technische beschrijving

Openingsrichting	achterwaarts openend
Gewicht	12 kg
Materiaal	hoogvast grijs gietijzer (GG 22)
Spanwijdte	140 mm
Spandiepte	84 mm

Pijpklembekken voor buizen met buiten-Ø	16 - 75 mm
Bekbreedte	100 mm
Producttype	PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Accessoires

Hoogteverstelapparaat voor bankschroef LEINEN-JUNIOR nr. 967060 Geschikt voor bankschroef maat 100	967510 100
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium + kunstvezel, glad Bekbreedte 100 mm	967724 100
Magnetische bankschroefbekken, paarpolyurethaan, geribbeld Bekbreedte 100 mm	967728 100
Magnetische bankschroefbekken, paarrubber, glad Bekbreedte 100 mm	967727 100
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, prisma Bekbreedte 100 mm	967723 100
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, geprofileerd Bekbreedte 100 mm	967722 100
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, glad, standaard Bekbreedte 100 mm	967721 100
Draaiplaat voor bankschroefLEINEN-JUNIOR Bekbreedte 100 mm	967070 100
Magnetische bankschroefbekken, paarvilt, glad Bekbreedte 100 mm	967726 100
Magnetische bankschroefbekken, paarpolyurethaan, prisma Bekbreedte 100 mm	967729 100
Omkeerbare reservebekken, paar, met schroeven, geribbeld / geslepen Bekbreedte 100 mm	967080 100
Lichtmetalen bankschroefbekken, paar, met klemveren Bekbreedte 100 mm	967711 100
Bankschroef-onderplaat, bamboe Maat 300X250	967328 300X250
Bankschroef-onderplaat	967330