

**Garant****Parallelbankschroef Met draaiplaat, Bekbreedte: 120mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	967120 120
GTIN	4045197612564
Artikelklasse	91J

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Geheel van staal, matrijsgesmeed – gegarandeerd onbreekbaar.**

**Voorwaarts openend.** Met pijpklembekken onder de normale bekken. Krachtige, CNC-bewerkte precisiespindel met gewalste schroefdraad. Spindel en geleidebanen zijn beschermd tegen vervuiling. Groot, gehard aambeeldvlak voor richt- en stuikwerk. Tweevoudig nastelbare geleiding.

Met massieve spanbekken met gehard oppervlak (niet verwisselbaar).

**Voordeel:**

- **Knevel met valbeveiliging aan beide zijden – geen hinderlijke geluidsontwikkeling.**
- **Snel openen resp. sluiten dankzij grote draadspoed aan spindel.**
- **Verwisselbare knevel.**
- **Reliëfgedrukte openingsbreedteschaal.**

**Levering:**

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

**Opmerking:**

Voor bijpassend hoogteverstelapparaat zie nr. 967520.

**Technische beschrijving**

Materiaal	Staal matrijsgesmeed
Openingsrichting	voorwaarts openend

Bekbreedte	120 mm
verwisselbare bekken	nee
Producttype	PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

---

## Accessoires

Spansysteem met beweegbare bek Bekbreedte 120 mm	967150 120
Draaiplaat, los Geschikt voor bankschroef maat 120	967140 120
Bankschroef-onderplaat, bamboe Maat 300X250	967328 300X250
Bankschroef-onderplaat	967330