

Garant**Parallelbankschroef met klembeugel, Bekbreedte: 80mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 967030 80 |
| GTIN | 4045197612328 |
| Artikelklasse | 91J |

Omschrijving**Uitvoering:****Hoge spannauwkeurigheid dankzij prismatische precisiegeleiding.**

Achterwaarts openend. Hoogvast gietwerk (GG 25) met perlietstructuur. Lange en bijzonder nauwkeurige **prismatische precisiegeleiding**. Spelingvrij spindellager, spindel met geheel afgedekte trapeziumschroefdraad, beschermd tegen vuil. Groot, vlakgefreesd aambeeldvlak voor licht richtwerk. De geharde stalen bekken zijn geslepen en kunnen door geribbelde bekken worden vervangen (zie reservebekken).

Toepassing:

Om aan werkbladen te klemmen.

Technische beschrijving

| | |
|------------------|----------------------------|
| Openingsrichting | achterwaarts openend |
| Spanwijdte | 100 mm |
| Gewicht | 7 kg |
| Materiaal | hoogvast gietijzer (GG 25) |

| | |
|-------------|-----------------------|
| Klembereik | 0 - 60 mm |
| Bekbreedte | 80 mm |
| Producttype | PARALLEL-SCHRAUBSTOCK |

Accessoires

| | |
|---|----------------|
| Bankschroef-onderplaat, bamboe Maat 300X250 | 967328 300X250 |
| Reservebekken, paar, geribbeld Bekbreedte 80 mm | 967040 80 |
| Reservebekken, paar, geslepen Bekbreedte 80 mm | 967045 80 |
| Bankschroef-onderplaat | 967330 |