


**Dwarsarmstelling, enkelzijdig, Diepte 400 mm, Stellingbreedte: 5000mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 991711 5000   |
| GTIN          | 2050001760449 |
| Artikelklasse | 960           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Staander IPE-profielen IPE 120 warmgewalst. Dwarsarmen IPE-profiel geschroefd. Wegrolbeveiliging vastgelast. Dwarsarmen voor insteekbare wegrolbeveiliging op aanvraag.

**Omschrijving:****Opbouwmaten:**

aantal velden  $\times$  hartafstand + 1 staanderbreedte (64 mm).

Totale diepte = nominale diepte + 120 mm voor staander resp. standervoet (geldt voor enkel- en dubbelzijdige stellingen).

**Levering:**

Alle stellingen inclusief horizontale verbindingsbalken en steunkruis, alsmede zwaarlastankers voor vloerverankering.

**Kleur:**

Staanders RAL 5010, gentiaanblauw, dwarsarmen RAL 2004, zuiver oranje.

**Opmerking:**

- **Als overige afmetingen zijn standaard leverbaar: Hoogtes 2000 / 3000 / 3500 mm. Diepte 750 mm. Breedtes 750 / 1000mm.**
- **Dwarsarmstellingen met afwijkende afmetingen en belastbaarheid op aanvraag.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.**

**Technische beschrijving**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Aantal dwarsarmen enkelzijdig                    | 20                         |
| Stellingbreedte                                  | 5000 mm                    |
| Opbouwmaat                                       | 5064 mm                    |
| Hartafstand = vakbreedte                         | 1250 mm                    |
| Stellinghoogte                                   | 2500 mm                    |
| Aantal stellingvelden                            | 4                          |
| Aantal stellingstaanders                         | 5                          |
| Aantal niveau                                    | 5                          |
| Dwarsarm draagvermogen                           | 400 kg                     |
| Dwarsarmstelling hoogte                          | 2500 mm                    |
| Hoogteverstelling in raster                      | 100 mm                     |
| Montage-uitvoering                               | vastgeschroefde dwarsarmen |
| Dwarsarm diepte                                  | 400-600 mm                 |
| Kleuren  | RAL 5010, 2004             |
| Productnaamattribuut                             | Diepte 400 mm              |
| Diepte enkelzijdig                               | 400 mm                     |
| Belastbaarheid per draagarm                      | 400 kg                     |
| Belastbaarheid per staander inclusief voetniveau | 2000 kg                    |
| Producttype                                      | Dwarsarmstelling           |