

Garant**Parallelbankschroef met verwisselbare bekken, Bekbreedte: 120mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	967110 120
GTIN	4045197694195
Artikelklasse	91J

Omschrijving**Uitvoering:****Geheel van staal, matrijsgesmeed – gegarandeerd onbreekbaar.****Voorwaarts openend.** Met pijpklembekken onder de normale bekken. Krachtige, CNC-bewerkte precisiespindel met gewalste schroefdraad. Spindel en geleidebanen zijn beschermd tegen vervuiling. Groot, gehard aambeeldvlak voor richt- en stuikwerk. Tweevoudig nastelbare geleiding.

Inzet-spanbekken met gehard oppervlak. Eén zijde geribbeld, één zijde glad (verwisselbaar).

Callout:

Dempingsringen.

Reliëfgedrukte maatverdeling.

Geleidingsinstelling: binnenzeskantbouten met messing drukringen – zeer soepel bewegend.

Krachtige pijpklembekken.

Voordeel:

- **Knevel met valbeveiliging aan beide zijden – geen hinderlijke geluidsontwikkeling.**
- **Snel openen resp. sluiten dankzij grote draadspoed aan spindel.**
- **Verwisselbare knevel.**
- **Reliëfgedrukte openingsbreedteschaal.**

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

Opmerking:

Voor bijpassend hoogteverstelapparaat zie nr. 967520.

Technische beschrijving

Spanwijdte	150 mm
Spandiepte	80 mm
Openingsrichting	voorwaarts openend
Materiaal	Staal matrijsgesmeed
Gewicht	11 kg
Pijpklembekken voor buizen met buiten-Ø	1 – 2.1/2 inch
Bekbreedte	120 mm
Producttype	PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Accessoires

Bankschroef-onderplaat	967330
Draaiplaat, los Geschikt voor bankschroef maat 120	967140 120
Spansysteem met beweegbare bek Bekbreedte 120 mm	967150 120
Bankschroef-onderplaat, bamboe Maat 300X250	967328 300X250
Reservebekken, paar, met schroeven voor bankschroef Bekbreedte 120 mm	967145 120
Hoogteverstelapparaat voor bankschroef nr. 967100 / 7110 Geschikt voor bankschroef maat 120	967520 120