

Garant**Parallelbankschroef, Bekbreedte: 100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	967100 100
GTIN	4045197694157
Artikelklasse	91J

Omschrijving**Uitvoering:**

Geheel van staal, matrijsgesmeed – gegarandeerd onbreekbaar.

Voorwaarts openend. Met pijpklembekken onder de normale bekken. Krachtige, CNC-bewerkte precisiespindel met gewalste schroefdraad. Spindel en geleidebanen zijn beschermd tegen vervuiling. Groot, gehard aambeeldvlak voor richt- en stuikwerk. Tweevoudig nastelbare geleiding.

Met massieve spanbekken met gehard oppervlak (niet verwisselbaar).

Callout:

Dempingsringen.

Reliëfgedrukte maatverdeling.

Geleidingsinstelling: binnenzeskantbouten met messing drukringen – zeer soepel bewegend.

Krachtige pijpklembekken.

Voordeel:

- **Knevel met valbeveiliging aan beide zijden – geen hinderlijke geluidontwikkeling.**
- **Snel openen resp. sluiten dankzij grote draadspoed aan spindel.**
- **Verwisselbare knevel.**
- **Reliëfgedrukte openingsbreedteschaal.**

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

Opmerking:

Voor passend hoogteverstelapparaat zie nr. 967520.

Technische beschrijving

Spandiepte	65 mm
Openingsrichting	voorwaarts openend
Gewicht	6 kg
Materiaal	Staal matrijsgesmeed
Spanwijdte	90 mm
Pijpklembekken voor buizen met buiten-Ø	3/4 – 1.3/4 inch
Bekbreedte	100 mm
Producttype	Parallel-bankschroef

Accessoires

Hoogteverstelapparaat voor bankschroef nr. 967100 / 7110 Geschikt voor bankschroef maat 100	967520 100
Magnetische bankschroefbekken, paarpolyurethaan, geribbeld Bekbreedte 100 mm	967728 100
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, glad, standaard Bekbreedte 100 mm	967721 100
Wegklapbaar hoogteverstelapparaat met bankschroef Bankschroef-bekbreedte 100 mm	967565 100
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, geprofileerd Bekbreedte 100 mm	967722 100
Bankschroef-onderplaat	967330
Magnetische bankschroefbekken, paarpolyurethaan, prisma Bekbreedte 100 mm	967729 100
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, prisma Bekbreedte 100 mm	967723 100
Draaiplaat, los Geschikt voor bankschroef maat 100	967140 100
Bankschroef-onderplaat, bamboe Maat 300X250	967328 300X250
Lichtmetalen bankschroefbekken, paar, met klemveren Bekbreedte 100 mm	967711 100
	967727 100

Magnetische bankschroefbekken, paarrubber, glad
Bekbreedte 100 mm

Magnetische bankschroefbekken, paarvilt, glad Bekbreedte
100 mm

967726 100

Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium +
kunstvezel, glad Bekbreedte 100 mm

967724 100