

Dwarsarmstelling, enkelzijdig, Diepte 400 mm, Stellingbreedte: 6250mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	991711 6250
GTIN	2050001760456
Artikelklasse	960

Omschrijving**Uitvoering:**

Staander IPE-profielen IPE 120 warmgewalst. Dwarsarmen IPE-profiel geschroefd. Wegrolbeveiliging vastgelast. Dwarsarmen voor insteekbare wegrolbeveiliging op aanvraag.

Omschrijving:**Opbouwmaten:**

aantal velden \times hartafstand + 1 staanderbreedte (64 mm).

Totale diepte = nominale diepte + 120 mm voor staander resp. staandervoet (geldt voor enkel- en dubbelzijdige stellingen).

Levering:

Alle stellingen inclusief horizontale verbindingsbalken en steunkruis, alsmede zwaarlastankers voor vloerverankering.

Kleur:

Staanders RAL 5010, gentiaanblauw, dwarsarmen RAL 2004, zuiver oranje.

Opmerking:

- **Als overige afmetingen zijn standaard leverbaar: Hoogtes 2000 / 3000 / 3500 mm. Diepte 750 mm. Breedtes 750 / 1000mm.**
- **Dwarsarmstellingen met afwijkende afmetingen en belastbaarheid op aanvraag.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.**

Technische beschrijving

Aantal dwarsarmen enkelzijdig	24
-------------------------------	----

Aantal stellingstaanders	6
Hartafstand = vakbreedte	1250 mm
Aantal niveau	5
Stellingbreedte	6250 mm
Opbouwmaat	6314 mm
Stellinghoogte	2500 mm
Aantal stellingvelden	5
Dwarsarm draagvermogen	400 kg
Dwarsarmstelling hoogte	2500 mm
Hoogteverstelling in raster	100 mm
Montage-uitvoering	vastgeschroefde dwarsarmen
Dwarsarm diepte	400-600 mm
Kleuren	RAL 5010, 2004
Productnaamattribuut	Diepte 400 mm
Diepte enkelzijdig	400 mm
Belastbaarheid per draagarm	400 kg
Belastbaarheid per staander inclusief voethoek	2000 kg
Producttype	Dwarsarmstelling