

## Parallelbankschroef LEINEN-JUNIOR, Bekbreedte: 125mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	967060 125
GTIN	2050002047464
Artikelklasse	97G

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**hoge spannaauwkeurigheid dankzij prismatische precisiegeleiding.**

**Achterwaarts openend.** Materiaal hoogwaardig grijs gietijzer (GG 22) met perlietstructuur.

Lange en bijzonder nauwkeurige **prismatische precisiegeleiding.**

Spelingvrij spindellager, spindel geheel afgedekt en beschermd tegen vuil. Lichtlopende spindel met trapeziumschroefdraad (bekken kunnen snel worden geopend en gesloten). Geharde spanbekken, geribbeld/geslepen, omkeerbaar en verwisselbaar. Met groot, vlakgefreesd aambeeldvlak. Bij gebruik met draaiplaat nr. 967070 360° draaibaar en via klemmechanisme in elke stand vergrendelbaar.

#### Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

#### Kleur:

Zilvergrijs.

### Technische beschrijving

Spandiepte	88 mm
Materiaal	hoogvast grijs gietijzer (GG 22)
Openingsrichting	achterwaarts openend
Gewicht	24 kg
Spanwijdte	180 mm

Pijpklembekken voor buizen met buiten-Ø	16 - 68 mm
Bekbreedte	125 mm
Producttype	PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

## Accessoires

Bankschroef-onderplaat, bamboe Maat 300X250	967328 300X250
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, glad, standaard Bekbreedte 125 mm	967721 125
Hoogteverstelapparaat voor bankschroef LEINEN-JUNIOR nr. 967060 Geschikt voor bankschroef maat 125	967510 125
Draaiplaat voor bankschroefLEINEN-JUNIOR Bekbreedte 125 mm	967070 125
Magnetische bankschroefbekken, paarpolyurethaan, prisma Bekbreedte 125 mm	967729 125
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium + kunstvezel, glad Bekbreedte 125 mm	967724 125
Lichtmetalen bankschroefbekken, paar, met klemveren Bekbreedte 125 mm	967711 125
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, geprofileerd Bekbreedte 125 mm	967722 125
Magnetische bankschroefbekken, paarrubber, glad Bekbreedte 125 mm	967727 125
Magnetische bankschroefbekken, paarvilt, glad Bekbreedte 125 mm	967726 125
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, prisma Bekbreedte 125 mm	967723 125
Magnetische bankschroefbekken, paarpolyurethaan, geribbeld Bekbreedte 125 mm	967728 125
Omkeerbare reservebekken, paar, met schroeven, geribbeld / geslepen Bekbreedte 125 mm	967080 125
Bankschroef-onderplaat	967330
	967702 125

Assortiment magnetische bankschroefbekken Bekbreedte  
125 mm

---